

Control panel - device and printers – click dreapta pe imprimanta – printer preferences

1. In tabul Page setup putem modifica:
Stock – de aici se seteaza dimensiunea etichetei apasand EDIT
2. In tabul Graphic se va bifa NONE
3. In tabul STOCK modificam
Print method – tipul de print Direct Thermal (fara ribone) / Thermal Trasnfer (cu ribbon)
Type: label with gap (etichete cu spatiu intre ele.
Darkness – intensitatea printului
4. In tabul Options putem modifica viteza de tiparire Print speed
Dupa ce am terminat de modificat se apasa Apply + OK

Pentru calibrarea imprimantei:

Control panel - device and printers – click dreapta pe imprimanta – printer properties
Tabul TOOLS – Action – RUN calibrate – Imprimanta trebuie sa scoata 2 -3 etichete albe fara sa intre in eroare.